

Утвержаю:  
 и.о. главного врача  
 КИД «Костанайская районная больница»  
 Интерников В.В.



Техническая спецификация

№ п/п	Критерия	Описание
1	Наименование медицинского изделия, Требуемого сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Тактильная дорожка
2	Наименование МИ ТСО, относящаяся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	не является средством измерения
3	№ п/п (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО) Наименование комплектующего к МИ ТСО (соответствия с модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО (с указанием единицы измерения)	Основные комплектующие Тактильные дорожки предназначены для ходьбы босиком по разнородным покрытиям, развивают у пациентов навыки осзания и восстанавливают и обучают улавливать различия между теплым и холодным, шершавым и гладким, мягким и твердым, упругим и жестким. Дорожка полезна пациентам для развития или восстановления тактильных ощущений. Имеет мошый терапевтический эффект. Тактильная дорожка состоит из 8 элементов различного покрытия. Описание устройства Тактильная дорожка состоит из 8 элементов одинакового размера. Каждый элемент имеет свой тип наружного покрытия:
	1 шт.	Тактильная дорожка



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Галька</li><li>- Рефленный металл</li><li>- Волнистая пластиковая поверхность</li><li>- Дерево</li><li>- Искусственная трава</li><li>- Рефленная резина</li><li>- Покрытие с иголочками</li><li>- Ковролан</li></ul> <p>Рамка каждого элемента выполнена из лакированной высококачественной фанеры. К дорожке прилагается платформа на роликах для перевозки внутри помещения. Хранить дорожку можно в собранном состоянии, при этом она не занимает много места.</p> <p>Технические характеристики: Длина, не более 530 мм Ширина, не более 430 мм Высота, не более 30 мм Общая длина собранной в длину дорожки 4,24 м Общая высота собранной в высоту дорожки (для хранения) 0,22 м</p>	
4	<b>Требования к условиям эксплуатации</b>	Гарантия 12 месяцев		
5	<b>Условия осуществления поставки МИ ТСО</b> <i>(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)</i>		DDP пункт назначения	
6	<b>Срок поставки МИ ТСО и место дислокации</b>		90 календарных дней Адрес: г.Тобыл, ул.Чапаева, 36/5	
7	<b>Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</b>	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: <ul style="list-style-type: none"><li>- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;</li><li>- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;</li><li>- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);</li><li>- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий</li></ul>		